

# ATCA| Face avant, avec ressort de précontrainte



Face avant AdvancedTCA pour poignée IEA avec ressort (à poussoir ou à levier) avec embout moulé en profilé aluminium ou acier inoxydable.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face avant (renforcée avec embout moulé sous pression)

Poignée IEA ATCA avec ressort de maintien en position ouverte

Joint textile CEM et visserie de fixation

## SPÉCIFICATIONS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Largeur du rack:</b> | 6HP        |
| <b>Hauteur du rack:</b> | 8U         |
| <b>Type accessoire:</b> | Face avant |
| <b>Type de produit:</b> | Face avant |

Table 1/2


| Référence catalogue | Matériau         | Finition | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui   | Profondeur (D) |
|---------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 20818-160           | Acier inoxydable |          | 1                  | Finition brute | Finition brute | 1mm            |

| Référence catalogue | Matériau         | Finition | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui   | Profondeur (D) |
|---------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 20818-169           | Aluminium        | Passivé  | 1                  | Finition brute | Finition brute | 1mm            |
| 20818-161           | Acier inoxydable |          | 1                  | Finition brute | Finition brute | 1mm            |
| 20818-170           | Aluminium        | Passivé  | 1                  | Finition brute | Finition brute | 1mm            |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Expédition rapide |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 20818-160           | 323.15mm    | 28.95mm     | No                |
| 20818-169           | 323.15mm    | 28.95mm     | No                |
| 20818-161           | 323.15mm    | 28.95mm     | No                |
| 20818-170           | 323.15mm    | 28.95mm     | No                |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**