

Varistar CP On-Board Cabinet, Rolling Stock, Railways, 38 U 1800H 600W 400D

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10630-031



Pour fonctionner dans des environnements mobiles, les systèmes électroniques nécessitent une construction physique capable de résister à des conditions extrêmes dans des environnements difficiles.

Les baies nVent SCHROFF sont conçues pour protéger les composants électroniques avec des niveaux élevés de stabilité mécanique et de résistance aux chocs et aux vibrations, selon les normes EN 50155, EN 45545, CENELEC et AREMA.

FONCTIONS

Certification EN 50155 chocs et vibrations

Charge statique admissible 1600 kg

Type de protection IP55

Soudure certifiée ferroviaire selon la norme EN 15085-2

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Baie

Famille de produits: Varistar CP

Matériau du bâti: Acier

Hauteur du rack: 38U

Hauteur: 1800mm

Largeur: 600mm

Profondeur: 400mm

Charge statique: 1600kg

Indice de protection: IP55

Conformité: EN 50155; CEI 60529; CEI 61587-1; CEI 60297-3-100; CEI 61587-2; EN 45545-2

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Net Weight: 108kg

Quantité par colis: 1

Compatible avec: Varistar CP

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE