


Système VXS, tour, 5 U, 7 slot, alimentation enfichable

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10836-060



Système VXS version tour pour 7 cartes VXS 6 U, 160 mm. Avec option Rear I/O. L'alimentation du système est fournie par une alimentation enfichable Open Frame.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système conforme IEC 60297-3-101, -102, -103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11) ; carte fond de panier, en conformité avec VITA 41.0, -41,1, -41,10, -41,11

Alimentation, compatible 19", 300 W ; une deuxième alimentation peut éventuellement être installée

Backplane VXS/VME64x4 slot VME64x, 6 U, avec connecteur P0, 3 slots VXS Payload reliés en anneau

Dissipation thermique assurée par 4 ventilateurs, refroidissement de l'avant vers l'arrière ; température régulée avec module de régulation du ventilateur (FCM)

Module d'affichage pour tensions DC, alarme ventilateur

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Profondeur: 300mm

Hauteur: 496.25mm

Largeur: 221.45mm

Puissance: 250W

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE