

Alimentation 19" AC/DC pour MicroTCA, sans gestion, Double Full-Size

RÉFÉRENCE CATALOGUE

11098-392



Le bloc d'alimentation MTCA 300 est un module d'alimentation exceptionnellement efficace pour les applications MicroTCA. Sans PM EMMC, il est adapté aux applications sans gestion du matériel MicroTCA ou peut être utilisé dans des systèmes ayant le PM EMMC sur la carte fond de panier.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Tension d'entrée large portée 90 ... 264 VAC

Correction du facteur d'alimentation active

Construction compatible avec AdvancedMC double taille

Câble de partage à courant unique pour opération de redondance

Correspond à la classe B CEM conformément à la norme EN 55022

Sans régulateur de gestion de l'alimentation MicroTCA

Entrée secteur à l'avant

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Alimentation

Type: Mode commuté 19"

Compatible avec: Systèmes MicroTCA

Tension d'entrée CA: 90 – 264V

Puissance: 300W

Nombre de tensions de sortie: 2

Tension 1: 12V

Intensité 1: 25A

Tension 2: 3.3V

Intensité 2: 3A

Largeur du rack: 6HP

Profondeur: 186.65mm

Hauteur: 148.3mm

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Données de sortie pour Ta = -25 ... 55 °C avec refroidissement forcé de 20 cfm (pieds cubes par minute)

Connecteur FCI 51720-10202402AA ou Molex 87631-2019

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE