


# Système CPCI avec alimentation ATX, 3 U, 8 slots

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**24579-031**



Système CompactPCI 3 U, sans ventilateur, avec intégration verticale des cartes, pour huit cartes 3 U et huit cartes RTM. Avec alimentation électrique ATX intégrée.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Conforme aux normes IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0

Système pour intégration verticale des cartes. Format de carte avant : 3 U, profondeur 160 mm; Rear I/O : 3 U, profondeur 80 mm

Carte fond de panier 8 slots, 3 U, 32 bits; slot système droit; Possibilité d'utiliser un module CPU de largeur 8 F

Dissipation thermique par convection, circulation d'air du bas vers le haut

Alimentation ATX, 300 W

Emplacements pour monter un lecteur DVD Slim-Line et un disque dur

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 8

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 3 U CompactPCI

Transfert de données: Bus PCI 32 bits

Alimentation par slot: 10W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Hauteur du rack: 3U

Type d'alimentation électrique: (1) ATX PSU

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG 2.0 R3.0

Profondeur: 275mm

Hauteur: 132.55mm

Quantité par colis: 1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**