






Kit CassettePRO, avec blindage, avec perforations, 1 connecteur, 3 U, 21 F, 167 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24813-221



Protège un circuit imprimé contre les dommages mécaniques et décharge les accumulations électrostatiques.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Capot supérieur avec perforations, pour les guide-cartes (circulation d'air d'environ 60 %)

Face arrière avec découpe pour connecteur unique (conforme à EN 60603, DIN 41612, types de construction : B, C, D, F, H, Q, R, S)

Flancs droit et gauche extrudés avec rainure, pour enfichage de carte de circuit imprimé (position normalisée de la carte sur le flanc gauche uniquement)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 21HP

Profondeur (D): 167mm

Type de poignée: Trapézoïde

Quantité par colis: 1

Type de joint CEM: Textile

Type de panneau arrière: Découpe pour connecteur simple

Type de capot supérieur: Capot supérieur avec perforation pour les rails de guidage

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Refroidissement: Avec perforations

Blindage électromagnétique: Oui

Finition: Anodisé; Passivé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Cassette

Type: Cassettes PRO

Gross Weight: 0.668kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour installer d'autres cartes sans connecteur arrière, il faut un guide-cartes (réf. 24812-301) et une « fixation de la carte à partir du slot 2 » (réf. 24812-301 + vis réf. 24560-178). 2 guide-cartes, 2 supports de panneau arrière et une fixation de carte pour le slot 1 et le slot 2 sont déjà inclus.

Veuillez commander les guide-cartes séparément.



Table 1. Mean values of the variables measured in the 1000 subjects

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE