

# Lok-Tainer 25

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### 25S-10-3-L



La série 25 Lok Tainer est conçue pour les applications de plaque froide. Elle est dotée d'une came et d'un lobe actionnés par levier pour le maintien de circuit imprimé sans outil dans des environnements à chocs et vibrations modérés.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

DSCC 86092

Pour les applications avec plaque froide

Actionnement par levier

Disponible non plaqué ou argenté, ebanol, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune

Maintien assuré par les cames et les lobes

Poids 97 g/cm (0,087 oz/")

Longueur 127,0 mm (5,0") à 304,8 mm (12,0"), par incréments de 12,7 mm (0,5")

Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d'acier

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Dispositif de maintien de cartes

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client.

Les délais et la disponibilité des produits contenant du cuivre au béryllium dépendent de la disponibilité des matériaux et peuvent atteindre 52 semaines.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE