


Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 84 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34561-584



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light x 1	Flexibel F	Heavy x 10	Rugged x 10
Support x 1	-	+	+	+
Support x 10	+	+	+	+
Support x 10 (for 2x3 U)	+	+	+	+
Horizontal rail	+	+	-	-
Side panel	Light x 1	Flexibel F	Heavy x 10	Rugged x 10

Profilé horizontal en aluminium extrudé type AB (AB = support) pour fixation des guide-cartes pour cartes rear I/O, avec une surface anodisée et une surface de contact conductrice. Convient au RatiopacPRO Air et EuropacPRO/-durci.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour CompactPCI dans la zone rear I/O

Pour fractionnement 2 x 3 U, 2 profils horizontaux de type AB sont requis

Profilé aluminium, surface anodisée, surface de contact conductrice, sans marquage en F

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 84HP

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé

Longueur: 431.8mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO

Type de produit: Profil horizontal

Type: Type AB

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE