

Capteur de commutateur de porte

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EA9109



Contacteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower.

FONCTIONS

Contacteur de porte avec interrupteur magnétique

Câble de 1 m vers le boîtier du capteur avec aimant intégré pour un montage facile et câble de connexion de 1 m

Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Enfichable à chaud pour une intégration facile

Plage de température de fonctionnement de 0 à 65 °C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Sonde

Compatible avec: RackPower

Hauteur: 270mm

Quantité par colis: 1

Type de prise: RJ45

Famille de produits: Enlogic

Câble d'entrée amovible: Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE