


Dispositif de maintien NW126, carte 0,063" (1,6 mm), longueur 7,25" (184 mm)

RÉFÉRENCE CATALOGUE

NW126-06-7.25



La série NW126 est une solution économique de maintien des circuits imprimés pour les applications à plaque froide. Construite en acier inoxydable robuste, la conception à ressort indépendante assure le maintien des cartes pour les applications à faible choc et vibrations.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Compatible avec les circuits imprimés d'épaisseur 1,6 mm (0,063") ou 2,4 mm (0,094")

DSCC 85034

En acier inoxydable

Modèle à ressort de maintien

Pour les applications avec plaque froide

Poids 0,32 g/cm (0,029 oz/")

Longueur 31,75 mm (1,25") à 311,15 mm (12,25"), par incréments de 24,5 mm (1,0")

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Dispositif de maintien de cartes

Type: PCB Tainer (conception de ressort)

Épaisseur de carte: 1.6mm

Finition: Passivé

Longueur: 184.2mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE