

EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Durci, Avec blindage

Bac à cartes avec flancs et profils horizontaux durcis pour montage de carte fond de panier.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs et profil horizontal, type R « durci » avec 3 trous de fixation pour optimiser la stabilité (+60 % par rapport au profilé haute rigidité ("heavy") avec 2 trous de fixation)

Aluminium

Profil horizontal arrière pour montage des cartes fond de panier avec bandes isolantes. Adaptateur pour intégration de modules CCA

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Test de tenue aux chocs et vibrations pour MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Tenue aux chocs et vibrations dans les trois axes

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions disponibles. Bac à carte avec glissières télescopiques disponibles pour intégration en baie.

Profil horizontal type "rugged"

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24567-149	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24567-449	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile

Table 2/3

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique
24567-149	25g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, CEI 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, CEI 61587 DL3	84HP	25kg

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
24567-149	No
24567-449	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Rapports de test en ligne.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE