


EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Avec blindage, CompactPCI

Bac à cartes avec blindage CEM pour le montage de carte fond de panier, pour application CPCI.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type F (« Flexible ») pour les modules enfichables CompactPCI avec des forces d'insertion/extraction élevées

Aluminium

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Profil de type H « Heavy »

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Blindage électromagnétique: Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur (D)	E/S arrière	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte
24563-152	3U	235mm		1	Carte fond de panier	160mm
24563-457	6U	275mm	Oui	1	Carte fond de panier	80mm, 160mm
24563-452	6U	235mm		1	Carte fond de panier	160mm
24563-157	3U	275mm	Oui	1	Carte fond de panier	80mm, 160mm

Table 2/3

Référence catalogue	Type de joint CEM	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique
24563-152	Textile	Non	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10	84HP	11kg
24563-457	Textile	Non	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	84HP	11kg
24563-452	Textile	Non	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10	84HP	11kg
24563-157	Textile	Non	Rack	CEI 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	84HP	11kg


Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
24563-152	No
24563-457	No
24563-452	No
24563-157	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte. une mauvaise utilisation. une mauvaise application ou tout

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE