

EuropacPRO| Bac à carted 19", pour connecteur DIN, Blindage CEM réalisable a posteriori

Bac à cartes sans blindage pour montage de connecteurs DIN EN 60603-2 (DIN 41612).



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type F (« flexible »), avec équerres 19", support 19" réglable en profondeur vendu séparément (non inclus dans les articles livrés)

Aluminium

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Glissières horizontales arrière pour montage de connecteurs (IEC 60603-2/DIN 41612)

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Profilés horizontaux de type « Light »

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Blindage électromagnétique:	Non
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24563-191	3U	175mm	1	Connecteur DIN	160mm	Acier inoxydable (réalisable à postériori)
24563-192	3U	235mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm	Acier inoxydable (réalisable à postériori)
24563-193	3U	295mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable (réalisable à postériori)
24563-194	3U	355mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable (réalisable à postériori)
24563-491	6U	175mm	1	Connecteur DIN	160mm	Acier inoxydable (réalisable à postériori)
24563-492	6U	235mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm	Acier inoxydable (réalisable à postériori)
24563-493	6U	295mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable (réalisable à postériori)
24563-494	6U	355mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable (réalisable à postériori)

Table 2/2

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique	Expédition rapide
24563-191	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-192	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-193	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique	Expédition rapide
24563-194	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-491	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-492	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-493	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-494	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE