


EuropacPRO| Bac à cartes 19", Ferroviaire, Blindage CEM réalisable a posteriori, SNCF

Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme à la norme SNCF, versions non blindées.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Qualifié SNCF, EuropacPRO-fer, testé selon NF F 61-005 et NF F 60-002

Pour les sollicitations mécaniques importantes, l'équerre de racking 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc

Les guides latéraux, conformes à la norme NFF, facilitent l'insertion du bac à cartes dans la baie. La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Aluminium

Profil de type H « Heavy »

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	15kg
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Conformité:	CEI 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Blindage électromagnétique: Non

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Carte fond de panier	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Carte fond de panier	220mm
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Carte fond de panier	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Carte fond de panier	220mm

Table 2/2

Référence catalogue	Type de joint CEM	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Certifications	Expédition rapide
21500-027	Textile	5g (force)	Oui	Rack	RoHS, SNCF	No
21500-029	Textile	5g (force)	Oui	Rack	RoHS, SNCF	No
21500-070	Textile	5g (force)	Oui	Rack	RoHS	No
21500-067	Textile	5g (force)	Oui	Rack	RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les rapports de test sont disponibles en ligne.

Fer = ferroviaire = Chemins de fer français, 1 T = 4 F = 20,32 mm Prise/Cadre de montage pour bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.

Réceptacle / Cadre de montage pour les bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE