


EuropacPRO| Capot arrière pour joint CEM en acier inoxydable



Le capot arrière est utilisé comme une limite arrière blindée et nécessite un espace de 60 mm. Par conséquent, si le capot arrière est utilisé, la profondeur de la face latérale doit être supérieure de 60 mm à la profondeur de la carte. Le contact entre le capot arrière et les glissières horizontales est établi par le joint en acier inoxydable du capot supérieur. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une étanchéité CEM supplémentaire. Le capot arrière ne peut pas être utilisé simultanément avec le profil d'angle arrière.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le capot arrière est utilisé comme une limite arrière blindée. Le capot arrière nécessite un espace de 60 mm. Par conséquent, si le capot arrière est utilisé, la profondeur du flanc doit être supérieure de 60 mm à la profondeur de la carte. Exemple : Pour une profondeur de carte de 160 mm, un flanc (avec capot arrière) de 235 mm (175 mm + 60 mm) est utilisé.

Le contact entre le capot arrière et les glissières horizontales est établi par le joint en acier inoxydable du capot supérieur. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une étanchéité CEM supplémentaire

Le capot arrière ne peut pas être utilisé simultanément avec le profilé d'angle arrière

Pour le blindage CEM, veuillez commander séparément le joint CEM pour profilé horizontal.

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Couvercle
Famille de produits:	EuropacPRO
Finition:	Passivé
Type:	Capot arrière
Compatible avec:	Bacs à cartes

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Expédition rapide
34561-752	3U	84HP	1	No
34561-763	6U	63HP	1	No
34561-750	3U	42HP	1	No
34561-764	6U	84HP	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Nombre de vis nécessaires par capot arrière : bac à cartes 3 U 10 vis ; bac à cartes 6 U 16 vis.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE