


Module de régulation du ventilateur FCM2



Module de gestion pour la régulation du ventilateur et la surveillance de la tension.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le module de régulation du ventilateur (FCM2) est une commande autonome de ventilateur pour les ventilateurs de 12 V

Suveillance et contrôle jusqu'à 6 ventilateurs

Suveillance du signal jusqu'à 6 capteurs de température

Suveillance des tensions 3,3 V, 5 V, 12 V et -12 V

Tension d'alimentation du FCM2 : 12 V

Peut commander les LED d'état pour surchauffe, Défaillance ventilateur, 3,3 V, 5 V, 12 V et -12 V

En cas de surchauffe ou de défaillance d'un ventilateur, les autres ventilateurs sont réglés à la vitesse de rotation maximale

Les informations d'état peuvent être demandées via une interface I²C

Adapté à un ventilateur 4 fils avec PWM ou entrée de tension de commande

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Compatible avec	Profondeur	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Expédition rapide
---------------------	-----------------	------------	---------	---------	--------------------	-------------------

23207-160	Systèmes CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1	No
23207-162	Systèmes CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE