

Face avant, Plate, Avec rainure pour joint CEM en acier inoxydable



Face avant, plate, avec emplacement pour joint CEM en acier inoxydable.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant plate, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

Pour joint en acier inoxydable

SPÉCIFICATIONS

Profondeur:	2.5mm
Hauteur du rack:	4U
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant	Face d'appui
---------------------	-----------------	--------------------	----------	-------------------	----------------	--------------

30846-681	42HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur
30846-682	63HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur	Largeur	Expédition rapide
30846-681	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	213mm	No
30846-682	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	319.7mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE