


Interscale|Support de ventilateur, avec ventilateurs



Support de ventilateur Interscale avec ventilateurs, pour coffrets de table et châssis 19". Disponible en différentes tailles et dans des versions à trois ventilateurs, avec un volume de circulation d'air allant de 10 à 170 m³/h.

FONCTIONS

Support de ventilateur à monter en bas du coffret

Les ventilateurs sont simples à fixer sur le support des ventilateurs à l'aide de supports anti-vibrations

Les supports de ventilateur se fixent au coffret de table à l'aide de 2 pieds en plastique ou au coffret 19" à l'aide de 2 vis

Le support de ventilateur ne peut pas être utilisé en conjonction avec la plaque de montage (plutôt utiliser la plaque de montage avec le support de ventilateur intégré)

Pour des données techniques sur les ventilateurs, veuillez voir les éléments de livraison

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Aluzinc
Type:	Tiroir de ventilation
Type de produit:	Système de ventilation
Tension d'entrée CC:	12V min

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Pression statique maximale	Température ambiante maximale	Circulation d'air
24828-104	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-105	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Pression statique maximale	Température ambiante maximale	Circulation d'air
24828-107	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-204	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-205	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-207	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-305	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24828-307	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24830-101	80mm	25mm	1	95.41Pa	70°C	109m³/h
24830-102	80mm	25mm	1			

Table 2/2

Référence catalogue	Niveau acoustique	Hauteur	Matériau	Puissance	Famille de produits	Expédition rapide
24828-104	18dB(A)	40mm	Acier	0.9W	Interscale	No
24828-105	18dB(A)	40mm	Acier	0.9W	Interscale	No
24828-107	18dB(A)	40mm	Acier	0.9W	Interscale	No
24828-204	32dB(A)	80mm	Acier	2W	Interscale	No
24828-205	32dB(A)	80mm	Acier	2W	Interscale	No
24828-207	32dB(A)	80mm	Acier	2W	Interscale	No
24828-305	43dB(A)	119mm	Acier	5.3W	Interscale	No
24828-307	43dB(A)	119mm	Acier	5.3W	Interscale	No

Référence catalogue	Niveau acoustique	Hauteur	Matériau	Puissance	Famille de produits	Expédition rapide
24830-101	44.62dB(A)	80mm	Acier			No
24830-102		80mm	Acier			No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE