

Moniteur, Clavier, Pavé tactile, Tiroir 1 U



Montage en rack 19", pratique, conception robuste pour un usage intensif ou un fonctionnement en environnement difficile

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Châssis coulissant pour moniteur couleur TFT 17", 1 U (résolution 1280 x 1024, se connecte à l'interface VGA)

Clavier avec disposition des touches pour différentes langues (connexion via USB)

Pavé tactile intégré (connexion via USB)

Tension d'alimentation : Entrée large portée (tension nominale secteur 110 à 240 VCA), alimentation électrique 12, 24 et 48 V c.c. sur demande

Montage réglable en profondeur pour différents entraxes de montants serveur, profondeur de montage (dimension c = espacement des montants 19") : dimension c 470 ... 740 mm

SPÉCIFICATIONS

Profondeur: 470mm

Type de produit: Tiroir baie/bâti

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Type	Compatible avec
60118-580	1U	1	Noir foncé	RAL 9005	Moniteur, clavier, pavé tactile	Armoires 19"

Référence catalogue	Hauteur durack	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Type	Compatible avec
60118-582	1U	1	Noir foncé	RAL 9005	Moniteur, clavier, pavé tactile	Armoires 19"
60118-581	1U	1	Noir foncé	RAL 9005	Moniteur, clavier, pavé tactile	Armoires 19"

Table 2/2

Référence catalogue	Type de clavier	Expédition rapide
60118-580	QWERTY ROYAUME-UNI	No
60118-582	AZERTY	No
60118-581	QWERTZ	No

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres versions sur demande. Avec trackball ou pavé numérique.

Pour les autres dispositions de clavier, voir le manuel utilisateur.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE