


Novastar| Traverse-support de porte



Traverse-support de porte pour les portes réduites, Heavy Duty et Slim Line, avant ou arrière.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le montage (espace utile 1 U nécessaire) peut s'effectuer au-dessus ou en-dessous de la porte réduite

Pour les portes en acier qui ne couvrent pas l'intégralité de la hauteur de baie

Espace 1 U requis pour l'installation

Le dégagement peut être recouvert par des faces avant 19" ou une plaque passe-câbles (3 U ou 4 U)

Traverse-support de porte

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Support

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur	Matériau	Compatible avec	Quantité par colis	Couleur
---------------------	-----------------	---------	----------	-----------------	--------------------	---------

27230-060	1U	553mm	Acier	Baie	1	Gris foncé
27230-061	1U	553mm	Acier		1	Gris foncé
27230-098		553mm	Acier	Baie	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Hauteur	Type	Expédition rapide
27230-060	RAL 7021	Revêtement poudré	44.45mm	Traverse-support de porte	No
27230-061	RAL 7021	Revêtement poudré	44.45mm	Traverse-support de porte	No
27230-098	RAL 7021	Revêtement poudré	44.45mm	Support	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE