

Module enfichable avec poignée IEL pour rear I/O, Avec blindage, Noir



Module enfichable, avec poignée IEL d'insertion/d'extraction noire, 3 U, montage rear I/O. La face avant en U permet un blindage avec un joint textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant en U pour joint textile

Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Permet l'installation d'un microswitch

Permet l'installation des pions de détrompage conformément à la norme IEC60297-3-103/ IEEE 1101.10

SPÉCIFICATIONS

Hauteur du rack:	3U
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant avec poignée (PIU)
Blindage électromagnétique:	Oui


Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-751	4HP	1	IEL	E/S arrière à visser	Textile	Anodisé
20848-752	8HP	1	IEL	E/S arrière à visser	Textile	Anodisé

Table 2/2

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
20848-751	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	128.4mm	20mm	No
20848-752	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	128.4mm	40.3mm	No

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE