


PropacPRO| Face arrière, pleine largeur, non bindée



La face arrière pleine largeur pour coffret PropacPRO se monte sur le cadre du coffret. Avec ou sans emplacements ventilés.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face en aluminium, 2,0 mm (84 F 2,5 mm)

Montage avec support sur coffret (droite et gauche)

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Compatible avec:	Coffrets
Famille de produits:	PropacPRO
Type:	Panneau arrière
Type de produit:	Panneau latéral

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Expédition rapide
24576-144	2U	42HP	Avec perforations	1	No
24576-044	2U	42HP	Sans perforations	1	No

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Expédition rapide
24576-047	3U	28HP	Sans perforations	1	No
24576-147	3U	28HP	Avec perforations	1	No
24576-145	2U	63HP	Avec perforations	1	No
24576-048	3U	42HP	Sans perforations	1	No
24576-148	3U	42HP	Avec perforations	1	No
24576-045	2U	63HP	Sans perforations	1	No
24576-149	3U	63HP	Avec perforations	1	No
24576-052	4U	42HP	Sans perforations	1	No
24576-146	2U	84HP	Avec perforations	1	No
24576-152	4U	42HP	Avec perforations	1	No
24576-049	3U	63HP	Sans perforations	1	No
24576-046	2U	84HP	Sans perforations	1	No
24576-153	4U	63HP	Avec perforations	1	No
24576-053	4U	63HP	Sans perforations	1	No
24576-150	3U	84HP	Avec perforations	1	No
24576-050	3U	84HP	Sans perforations	1	No
24576-154	4U	84HP	Avec perforations	1	No
24576-054	4U	84HP	Sans perforations	1	No

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Expédition rapide
24576-158	6U	84HP	Avec perforations	1	No
24576-058	6U	84HP	Sans perforations	1	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE