


Face avant d'alimentation



Face avant pour alimentation électrique nVent SCHROFF 19" compatible. Face avant plate avec rainures verticales pour les joints CEM en acier inoxydable.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant, Aluminium, face vue anodisée, face d'appui conductrice, avec slots verticaux pour les joints CEM

SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Hauteur du rack	Hauteur
21006-943	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm

Référence catalogue	Matériau	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Hauteur durack	Hauteur
21006-954	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21006-959	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21006-955	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21006-957	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm
21005-439	Aluminium	Anodisé	Conducteur	Non	3U	128.4mm

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Finition	Expédition rapide
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisé	No

Référence catalogue	Largeur du rack	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Finition	Expédition rapide
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodisé	No
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodisé	No
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodisé	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE