

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC



FONCTIONS

Unité de distribution d'alimentation (PDU) 19", 3U avec fonction d'arrêt d'urgence

Fournit une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central

Entrée secteur 120 V phase à neutre

Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur Marche/Arrêt

Des sorties AC permanentes (service)

Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs

La fonction d'arrêt d'urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme

Un bouton-poussoir de l'arrêt d'urgence externe supplémentaire peut être connecté au système

UL en attente

SPÉCIFICATIONS

Fonction:	Arrêt d'urgence
Limiteur de courant d'appel:	Non
Dispositif différentiel résiduel:	Non
Capot pour disjoncteur:	Non
Compatible avec:	Varistar CP; Novastar
Type accessoire:	Accessoires de distribution électrique

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Tension d'entrée CA	Nombre de phases	Filtre CEM	Protection contre les surtensions	Hauteur du rack
21272-004	Unité de distribution d'alimentation	120V	1	Non	Non	3U

Référence catalogue	Type de produit	Tension d'entrée CA	Nombre de phases	Filtre CEM	Protection contre les surtensions	Hauteur durack
21272-002	Unité de distribution d'alimentation	120V	1	Oui	Oui	3U

Table 2/2

Référence catalogue	Type de prise	Quantité par colis	Expédition rapide
21272-004	NEMA 5-15R	1	No
21272-002	NEMA 5-15R, NEMA 5-20R	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour la configuration exacte des fonctionnalités optionnelles et les exemples de configuration, veuillez vous reporter au tableau des articles livrés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE