


Varistar| Montants 19"



Montant avec incréments réglables.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Réglable en profondeur au pas de 25 mm

Conformément à la norme IEC 60297-1 (DIN 41 494, Partie 1)

Montage direct sur le bâti pour les baies de largeur 600 mm

Équerres de réduction nécessaires pour une largeur 800 mm, traverses de profondeur nécessaires pour le montage partiel

Les dimensions sont gravées par incréments U (1... 52 U)

En acier, 2 mm

Montage a posteriori possible

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Montants

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Finition	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
23130-037	8U	400mm	Aluzinc	2		
23130-027	8U	400mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-017	8U	400mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-011	24U	1200mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-012	29U	1400mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-013	33U	1600mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-014	38U	1800mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-015	42U	2000mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-016	47U	2200mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-018	12U	550mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-019	16U	750mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-020	20U	900mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021
23130-021	24U	1200mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Finition	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
23130-022	29U	1400mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-023	33U	1600mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-024	38U	1800mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-025	42U	2000mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-026	47U	2200mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-028	12U	550mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-029	16U	750mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-030	20U	900mm	Revêtement poudré	2	Gris clair	RAL 7035
23130-031	24U	1200mm	Aluzinc	2		
23130-032	29U	1400mm	Aluzinc	2		
23130-033	33U	1600mm	Aluzinc	2		
23130-034	38U	1800mm	Aluzinc	2		
23130-035	42U	2000mm	Aluzinc	2		
23130-036	47U	2200mm	Aluzinc	2		
23130-038	12U	550mm	Aluzinc	2		
23130-039	16U	750mm	Aluzinc	2		
23130-040	20U	900mm	Aluzinc	2		
23130-570	52U	2450mm	Revêtement poudré	2	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Finition	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
23130-588	52U	2450mm	Aluzinc	2	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur	Unité du colis	Expédition rapide
23130-037	395mm		No
23130-027	395mm		No
23130-017	395mm		No
23130-011	1095mm	Paire	No
23130-012	1295mm	Paire	No
23130-013	1495mm		No
23130-014	1695mm	Paire	No
23130-015	1895mm	Paire	No
23130-016	2095mm	Paire	No
23130-018	545mm		No
23130-019	745mm		No
23130-020	895mm		No
23130-021	1095mm		No
23130-022	1295mm		No
23130-023	1495mm		No
23130-024	1695mm		No

Référence catalogue	Longueur	Unité du colis	Expédition rapide
23130-025	1895mm		No
23130-026	2095mm		No
23130-028	545mm		No
23130-029	745mm		No
23130-030	895mm		No
23130-031	1095mm	Paire	No
23130-032	1295mm	Paire	No
23130-033	1495mm		No
23130-034	1695mm	Paire	No
23130-035	1895mm	Paire	No
23130-036	2095mm	Paire	No
23130-038	545mm		No
23130-039	745mm		No
23130-040	895mm		No
23130-570	2345mm		No
23130-588	2345mm		No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le montage partiel 19" nécessite des traverses de profondeur.

Montants métriques disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE