

Varistar| Baie de colocation, RAL 7035



Baies de colocation avec 2, 3 ou 4 compartiments en RAL 7035 pour accueillir les serveurs tout en séparant l'accès et le câblage des compartiments.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Baies de colocation avec compartiments pour accueillir, par exemple, des serveurs

Câblage flexible, possible par le haut, le bas, la gauche ou la droite (les câbles de données et d'alimentation peuvent être acheminés séparément)

Verrouillage de porte multipoints

Portes avec perforations

Indice de Protection IP 20

Couleur RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Rack

Matériau du bâti: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Matériau des pièces d'habillage	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti
---------------------	-----------------	---------	---------------------------------	-----------------	---------	--------------------

11130-202	40U	2000mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-203	39U	2000mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	Acier	Gris foncé	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-218	39U	2000mm	Acier	Gris foncé	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-220	44U	2200mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021

11130-221	45U	2200mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	Acier	Gris clair	600mm	RAL 7021
11130-272	45U	2450mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	Acier	Gris clair	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Teinte RAL des pièces d'habillage	Profondeur	Quantité par colis	Nombre de compartiments	Finition
---------------------	------------------------	-----------------------------------	------------	--------------------	-------------------------	----------

11130-202	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	2	Revêtement poudré
11130-203	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	3	Revêtement poudré
11130-204	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	4	Revêtement poudré
11130-205	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	2	Revêtement poudré
11130-206	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	3	Revêtement poudré
11130-207	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	4	Revêtement poudré
11130-208	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	2	Revêtement poudré
11130-209	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	3	Revêtement poudré
11130-210	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	4	Revêtement poudré
11130-211	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	2	Revêtement poudré
11130-212	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	3	Revêtement poudré
11130-213	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	4	Revêtement poudré
11130-214	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	2	Revêtement poudré
11130-215	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	3	Revêtement poudré
11130-216	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	4	Revêtement poudré
11130-217	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	2	Revêtement poudré
11130-218	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	3	Revêtement poudré
11130-219	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	4	Revêtement poudré
11130-220	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	2	Revêtement poudré

11130-221	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	3	Revêtement poudré
11130-222	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	4	Revêtement poudré
11130-223	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	2	Revêtement poudré
11130-224	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	3	Revêtement poudré
11130-225	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	4	Revêtement poudré
11130-257	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	2	Revêtement poudré
11130-258	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	3	Revêtement poudré
11130-259	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	4	Revêtement poudré
11130-260	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	2	Revêtement poudré
11130-261	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	3	Revêtement poudré
11130-262	Gris clair	RAL 7035	1000mm	1	4	Revêtement poudré
11130-269	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	2	Revêtement poudré
11130-270	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	3	Revêtement poudré
11130-271	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	4	Revêtement poudré
11130-272	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	2	Revêtement poudré
11130-273	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	3	Revêtement poudré
11130-274	Gris clair	RAL 7035	1200mm	1	4	Revêtement poudré

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Charge statique	Expédition rapide
11130-202	Acier	800kg	No

Référence catalogue	Matériau	Charge statique	Expédition rapide
11130-203	Acier	800kg	No
11130-204	Acier	800kg	No
11130-205	Acier	800kg	No
11130-206	Acier	800kg	No
11130-207	Acier	800kg	No
11130-208	Acier	800kg	No
11130-209	Acier	800kg	No
11130-210	Acier	800kg	No
11130-211	Acier	800kg	No
11130-212	Acier	800kg	No
11130-213	Acier	800kg	No
11130-214	Acier	800kg	No
11130-215	Acier	800kg	No
11130-216	Acier	800kg	No
11130-217	Acier	800kg	No
11130-218	Acier	800kg	No
11130-219	Acier	800kg	No
11130-220	Acier	800kg	No

Référence catalogue	Matériau	Charge statique	Expédition rapide
11130-221	Acier	800kg	No
11130-222	Acier	800kg	No
11130-223	Acier	800kg	No
11130-224	Acier	800kg	No
11130-225	Acier	800kg	No
11130-257	Acier	800kg	No
11130-258	Acier	800kg	No
11130-259	Acier	800kg	No
11130-260	Acier	800kg	No
11130-261	Acier	800kg	No
11130-262	Acier	800kg	No
11130-269	Acier	800kg	No
11130-270	Acier	800kg	No
11130-271	Acier	800kg	No
11130-272	Acier	800kg	No
11130-273	Acier	800kg	No
11130-274	Acier	800kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les flancs doivent être commandés séparément. Pour le panneau de câblage adapté, voir la rubrique Accessoires.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE