


Varistar CP| Bandeaux de cadre pivotant



Le cadre pivotant Varistar CP offre une utilisation optimale de l'espace à l'intérieur du rack. Les cadres pivotants sont dotés de poignées.

FONCTIONS

Avec une poignée et découpes pour anneaux guide-câbles

Pour fermer l'espace entre le cadre pivotant et le bâti dans des baies de largeur 800 mm

Support pivotant maximum : 120° ou 160°

Pour un cadre pivotant de charge admissible 150 kg, il est recommandé d'utiliser un arrêt de cadre pour des raisons de sécurité

Serrure n° 333

Clé de rechange pour cylindre de sûreté DIN

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Cadre baie/bâti

Matériau: Acier

Compatible avec: Varistar CP

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-746	24U	Asymétrique	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-748	42U	Asymétrique	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-747	33U	Asymétrique	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Hauteur durack	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-751	42U	Symétrique	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-750	33U	Symétrique	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-749	24U	Symétrique	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Indice de protection	Type	Expédition rapide
21630-746	IP20	Pivotant	No
21630-748	IP20	Pivotant	No
21630-747	IP20	Pivotant	No
21630-751	IP20	Pivotant	No
21630-750	IP20	Pivotant	No
21630-749	IP20	Pivotant	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le cadre pivotant Varistar CP offre une utilisation optimale de l'espace à l'intérieur du rack. Les cadres pivotants sont dotés de poignées.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE