

Varistar CP| Armoire, IP 20, Porte avant vitrée, Porte arrière pleine



Varistar : armoire électronique très polyvalente et robuste à châssis en acier soudé, avec un large éventail de caractéristiques disponibles, notamment la protection contre la poussière et l'eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant des ventilateurs aux refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu'à NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 et un blindage radiofréquence/électromagnétique (RFI / EMI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon la norme IEC 61587-3).

FONCTIONS

Type de protection IP 20

Porte avant vitrée

Portes avec verrouillage à point unique, flancs avec loquets coulissants

Charge statique admissible 1600 kg

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Baie
Indice de protection: IP20
Matériau: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage
10630-040	42U	2000mm	Gris foncé	600mm	RAL 7021	Acier

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage
10630-039	42U	2000mm	Gris foncé	600mm	RAL 7021	Acier
10630-037	38U	1800mm	Gris foncé	600mm	RAL 7021	Acier
10630-038	38U	1800mm	Gris foncé	600mm	RAL 7021	Acier

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Coloris de l'habillage	Quantité par colis	Teinte RAL des pièces d'habillage	Conformité	Finition
10630-040	600mm	Gris foncé	1	RAL 7021	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100, CEI 61587-1	Revêtement poudré
10630-039	600mm	Gris foncé	1	RAL 7021	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100, CEI 61587-1	Revêtement poudré
10630-037	600mm	Gris foncé	1	RAL 7021	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100, CEI 61587-1	Revêtement poudré
10630-038	800mm	Gris foncé	1	RAL 7021	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100, CEI 61587-1	Revêtement poudré

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau du bâti	Charge statique	Expédition rapide
10630-040	Acier	1600kg	No
10630-039	Acier	1600kg	No
10630-037	Acier	1600kg	No

Référence catalogue	Matériau du bâti	Charge statique	Expédition rapide
10630-038	Acier	1600kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Une poignée à levier peut être ajoutée aux portes.

Autres dimensions et version disponibles sur demande. Veuillez commander le socle séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE