

Varistar CP| Porte Pleine, IP 55, Sismique, Verrouillage multi-points



Porte pleine en acier, IP 55 et CEM, sismique avec poignée à levier et verrouillage multipoints.

FONCTIONS

Poignée à levier avec bouton-poussoir

Charnières 180°

Porte en acier avec verrouillage multi-points pour applications CEM

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP55

Matériau: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-752	33U	1600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-753	33U	1600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-754	38U	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-755	38U	1800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-756	42U	2000mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-757	42U	2000mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-758	47U	2200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-759	47U	2200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type de verrouillage	Largeur du rack	Type	Compatible avec
21630-752	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points		Porte acier, brute	Varistar CP
21630-753	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	800HP	Porte acier, brute	Varistar CP
21630-754	CEI 61587-2, CEI 61587-2, CEI 60529	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points		Porte acier, brute	Varistar CP
21630-755	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points		Porte acier, brute	Varistar CP
21630-756	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points		Porte acier, brute	Varistar CP
21630-757	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points		Porte acier, brute	Varistar CP
21630-758	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529	Revêtement poudré	Verrouillage à 5 points		Porte acier, brute	Varistar CP
21630-759	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529	Revêtement poudré	Verrouillage à 5 points		Porte acier, brute	Varistar CP

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-752	No

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-753	No
21630-754	No
21630-755	No
21630-756	No
21630-757	No
21630-758	No
21630-759	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE