


Varistar CP| Tôle plancher, IP55 et CEM, Monobloc, Simisque

La tôle est de surface pleine et couvre le plancher de la baie.



FONCTIONS

Tôle plancher pleine pour obturation du fond de baie

Montage par l'extérieur

SPÉCIFICATIONS

Type de produit:	Base baie/bâti
Finition:	Galvanisé à chaud
Indice de protection:	IP55
Matériau:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Conformité	Type	Compatible avec
20630-309	600mm	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Plaque de base, brute	Varistar CP
20630-310	600mm	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Plaque de base, brute	Varistar CP

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Conformité	Type	Compatible avec
20630-311	600mm	1000mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Plaque de base, brute	Varistar CP
20630-312	600mm	1200mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Plaque de base, brute	Varistar CP
20630-313	800mm	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Plaque de base, brute	Varistar CP
20630-314	800mm	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Plaque de base, brute	Varistar CP
20630-315	800mm	1000mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Plaque de base, brute	Varistar CP
20630-316	800mm	1200mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Plaque de base, brute	Varistar CP

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
20630-309	No
20630-310	No
20630-311	No
20630-312	No
20630-313	No
20630-314	No
20630-315	No

Référence catalogue	Expédition rapide
20630-316	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Cette tôle plancher est utilisée pour les applications qui ne nécessitent pas d'entrée de câble par la bas.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE