


Varistar CP| Tôle plancher, Modulaire, Sismique

La tôle plancher multi pièces est montée de l'intérieur.

Veuillez commander la mise à la terre, le capot, le joint balai ou le filtre séparément.



FONCTIONS

L'ouverture peut être obturée

La tôle plancher modulaire est ouverte à l'arrière (ouverture à l'arrière de 200 mm de profondeur), sans ouverture arrière avec profondeur d'armoire de 300 mm)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Conformité
20630-293	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
20630-294	600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
20630-295	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
20630-296	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
20630-297	800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
20630-298	800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Conformité
20630-299	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2
20630-300	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-293	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-294	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-295	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-296	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-297	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-298	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-299	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-300	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE