

Varistar CP| Porte pleine, Verrouillage 1 point



Porte en acier Varistar CP, IP 20 avec verrouillage un point.

FONCTIONS

Porte en acier avec verrouillage un point pour classe de protection IP 20

Charnières 180°

Charnières 180°

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-493	24U	1200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-400	24U	1200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-494	24U	1200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-401	24U	1200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-495	29U	1400mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-402	29U	1400mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-496	29U	1400mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-403	29U	1400mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-497	33U	1600mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-404	33U	1600mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-498	33U	1600mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-405	33U	1600mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-499	38U	1800mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-406	38U	1800mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-500	38U	1800mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-407	38U	1800mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-501	42U	2000mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-002	42U	2000mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-502	42U	2000mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-009	42U	2000mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-503	47U	2200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-003	47U	2200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-504	47U	2200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-010	47U	2200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-004	52U	2450mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-011	52U	2450mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-493	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-400	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-494	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-401	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-495	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-402	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-496	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-403	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-497	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-404	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-498	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-405	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-499	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-406	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-500	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-407	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-501	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-002	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-502	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-009	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-503	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-003	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-504	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-010	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-004	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-011	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE