

Varistar CP| Porte pleine, IP 55, Verrouillage 3 points



Porte pleine en acier avec cadre de montage intérieur, verrouillage à 3 points et poignée à levier avec bouton-poussoir intégré.

FONCTIONS

Porte en acier avec verrouillage trois points pour classe de protection IP 55

Poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir intégré

Charnières 180°

SPÉCIFICATIONS

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP55

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-210	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-216	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-211	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-217	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-212	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-218	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-213	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-219	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-214	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-220	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-215	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No
21630-171	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le cylindre de sûreté DIN pour la poignée à levier séparément.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE