


Varistar| Étagère, Fixe, 75 kg



Étagère fixe Varistar, pleine profondeur ou raccourcie.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

1 U, avec mise à la masse

Se monte directement sur le bâti Varistar

Acier, 1,5 mm

Charge statique admissible jusqu'à 75 kg

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Étagère

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21130-322	544mm	479mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21130-323	544mm	497mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-324	544mm	597mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-325	544mm	697mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-326	544mm	797mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-327	544mm	897mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-332	744mm	479mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-333	744mm	479mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-334	744mm	597mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-335	744mm	697mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-336	744mm	797mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-337	744mm	897mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-550	544mm	997mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-551	544mm	1097mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-552	744mm	997mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-553	744mm	1097mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
22130-322	544mm	497mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-323	544mm	497mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-324	544mm	697mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
22130-325	544mm	697mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-326	544mm	797mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-327	544mm	897mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-332	744mm	497mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-333	744mm	497mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-334	744mm	597mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-335	744mm	697mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-336	744mm	797mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-337	744mm	897mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-551	544mm	1097mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-553	744mm	1097mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Table 2/2		
Référence catalogue	Type	Expédition rapide
21130-322	Profondeur d'encastrement	No
21130-323	Profondeur totale	No
21130-324	Profondeur d'encastrement	No
21130-325	Profondeur totale	No
21130-326	Profondeur totale	No
21130-327	Profondeur totale	No

Référence catalogue	Type	Expédition rapide
21130-332	Profondeur d'encastrement	No
21130-333	Profondeur totale	No
21130-334	Profondeur d'encastrement	No
21130-335	Profondeur totale	No
21130-336	Profondeur totale	No
21130-337	Profondeur totale	No
21130-550	Profondeur totale	No
21130-551	Profondeur totale	No
21130-552	Profondeur totale	No
21130-553	Profondeur totale	No
22130-322	Profondeur d'encastrement	No
22130-323	Profondeur totale	No
22130-324	Profondeur d'encastrement	No
22130-325	Profondeur totale	No
22130-326	Profondeur totale	No
22130-327	Profondeur totale	No
22130-332	Profondeur d'encastrement	No
22130-333	Profondeur totale	No

Référence catalogue	Type	Expédition rapide
22130-334	Profondeur d'encastrement	No
22130-335	Profondeur totale	No
22130-336	Profondeur totale	No
22130-337	Profondeur totale	No
22130-551	Profondeur totale	No
22130-553	Profondeur totale	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour le montage des étagères raccourcies 2 traverses de profondeur supplémentaires sont nécessaires, veuillez les commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE