

Carte fond de panier| Carte VME J1



Les cartes fonds de panier nVent SCHROFF VMEbus bénéficient d'une excellente suppression des bruits haute fréquence et de valeurs MTBF très élevées grâce à des condensateurs céramiques et à la technologie de fabrication CMS.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la norme ANSI/VITA 1-1994 VME64

3U avec plan J1

Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis

Terminaison active/passive, commutable par cavalier; terminaison passive préconfigurée

Electronic Daisy Chain (EDC) automatique

Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4) ou cosses Faston

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23001-001	Carte fond de panier	1	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-002	Carte fond de panier	2	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur durack	Type de cartes fond de panier	Système deslot	Largeur du slot
23001-003	Carte fond de panier	3	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-004	Carte fond de panier	4	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-005	Carte fond de panier	5	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-006	Carte fond de panier	6	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-007	Carte fond de panier	7	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-008	Carte fond de panier	8	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-010	Carte fond de panier	10	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-009	Carte fond de panier	9	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-012	Carte fond de panier	12	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-015	Carte fond de panier	15	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-017	Carte fond de panier	17	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-018	Carte fond de panier	18	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-020	Carte fond de panier	20	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-021	Carte fond de panier	21	3U	VMEbus, J1, avec EDC	Slot 1 gauche	4HP

Table 2/3

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23001-001	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm		128.5mm	20.2mm	1
23001-002	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm	MicroMatch, 8 broches	128.5mm	39.1mm	1

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23001-003	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	59.7mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	79.8mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	100.2mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	120.5mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	Embase SMCQ, 12 broches, 5 broches	128.5mm	140.8mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	161.1mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	Embase SMCQ, 12 broches, 5 broches	128.5mm	199.2mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	181.4mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	Embase SMCQ, 12 broches, 5 broches	128.5mm	242.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	303.4mm	1
23001-017	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	341.4mm	1

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Hauteur	Largeur	Quantité par colis
23001-018	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	364.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	405mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches	128.5mm	425.3mm	1

Table 3/3	
Référence catalogue	Expédition rapide
23001-001	No
23001-002	No
23001-003	No
23001-004	No
23001-005	No
23001-006	No
23001-007	No
23001-008	No
23001-010	No
23001-009	No
23001-012	No
23001-015	No

Référence catalogue	Expédition rapide
23001-017	No
23001-018	No
23001-020	No
23001-021	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres configurations disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE