

Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1)



FONCTIONS

Permet de créer des bâtis métalliques à l'aide des rails nVent CADDY Eristrut

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	A	B	Vis incluse
ZW201	313340	Acier	Galvanisé à chaud	58 mm	42 mm	Oui
ZW200	313330	Acier	Galvanisé à chaud	50 mm	48 mm	Oui
ZWA201	387610	Acier	Galvanisé à chaud	58 mm	42 mm	Non
ZWA200EG	387601	Acier	Électro-galvanisé	50 mm	47 mm	Non
ZWA200S6	388670	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		50 mm	48 mm	Non
ZWA200	387600	Acier	Galvanisé à chaud	50 mm	48 mm	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
---------------------	-------------------	----------------------	------------------------

ZW201	313340	10 mm	25mm
ZW200	313330	10 mm	25mm
ZWA201	387610		
ZWA200EG	387601		
ZWA200S6	388670		
ZWA200	387600		

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

