


Attache nVent CADDY EZ Riser 510



L'attache nVent CADDY EZ Riser 510 est un collier de serrage à fermeture rapide, idéal pour supporter des tuyaux en acier verticaux lorsque l'espace est suffisant. Cette solution prête à l'emploi est dotée de trous à fente pour simplifier l'assemblage et éliminer les risques de matériel desserré. Grâce à sa conception à tête de rondelle dentelée, les installateurs peuvent facilement assembler l'attache EZ Riser avec un seul outil.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées

Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Les boulons à embase et collet collé dentelé éliminent la nécessité d'utiliser des clés à la fois pour le boulon et l'écrou

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 8) et à la norme SP-58 (type 8) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B
5101200EG	179338	300	324 mm	17 mm	569 mm	51 mm
5100800EG	179336	200	219 mm	17 mm	464 mm	51 mm

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B
5101000EG	179337	250	273 mm	17 mm	524 mm	51 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
5101200EG	179338	12000N	
5100800EG	179336	11100N	UL, cUL
5101000EG	179337	11100N	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le collier est conçu pour les tuyaux en acier et doit être installé sous une patte de couplage ou de cisaillement avec des boulons serrés à la valeur de couple recommandée.

Trous à fente et boulons pour tailles de tuyaux jusqu'à 12 po uniquement.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

