

# Attache de poutre pour conduit BC200-CD



### **CERTIFICATIONS**







#### **FONCTIONS**

Élimine la déformation du conduit que pourrait causer le déport


Trou fileté à l'arrière

Idéal pour les applications électriques, mécaniques et de CVC (chauffage, ventilation et climatisation)

## **SPÉCIFICATIONS**

| Table 1/2              |                      |          |                       |                            |                            |                          |  |  |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| Référence<br>catalogue | Référence<br>article | Matériau | Finition              | Diamètre<br>extérieur (OD) | Épaisseur de<br>bride (FT) | Taille du piquet<br>(RS) |  |  |
| BC200CD1B              | 182220               | Acier    | Électro-<br>galvanisé | 19 - 25 mm                 | 16 mm Max                  | 6                        |  |  |

| Table 2/2                             |        |                        |                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------|------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Référence catalogue Référence article |        | Couple de serrage (TQ) | Charge statique |  |  |  |  |  |
| BC200CD1B                             | 182220 | 4 N·m                  | 440N            |  |  |  |  |  |



#### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America** 

+1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 - Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France:

+33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

**APAC** 

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY HOFFMAN ERICO** 

**ILSCO SCHROFF**  **TRACHTE** 

