


Attache de poutre avec pivot



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Attache sur poutre avec descente de tige filetée orientable

Adapté au montage sur des structures en acier inclinées

Inclut l'écrou M10 et la rondelle

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier


Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Couple de serrage (TQ)	Angle 1 (a1)	Angle 2 (a2)
HB2	336030	Électro-galvanisé	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max
HB2HD	336040	Galvanisé à chaud	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

