

Attache C-EC pour profil de montage à câble



FONCTIONS

Serre-câble/attache de conduit monobloc avec gaine protectrice

Pas de vis ou boulons à faire tomber

L'installation ne nécessite qu'un tournevis ou un tourne-écrou

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Couple de serrage (TQ)	A
C12EC	337600	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C16EC	337610	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C20EC	337620	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C24EC	337630	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C28EC	337640	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Couple de serrage (TQ)	A
C32EC	337650	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C36EC	337660	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C40EC	337670	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C44EC	337680	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C48EC	337690	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C52EC	337700	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C56EC	337710	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C60EC	337720	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min
C64EC	337730	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	B
C12EC	337600	10 mm Max
C16EC	337610	10 mm Max
C20EC	337620	10 mm Max
C24EC	337630	10 mm Max
C28EC	337640	10 mm Max
C32EC	337650	10 mm Max
C36EC	337660	10 mm Max
C40EC	337670	10 mm Max

Référence catalogue	Référence article	B
C44EC	337680	10 mm Max
C48EC	337690	10 mm Max
C52EC	337700	10 mm Max
C56EC	337710	10 mm Max
C60EC	337720	10 mm Max
C64EC	337730	10 mm Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis est électro-zinguée sur les attaches qui ont un diamètre extérieur de 40 mm ou moins.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

