

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Sert à supporter les câbles depuis les ailes de poutre

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	B
2H4CT	178510	Ressort acier	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Ressort acier	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	B
4H24CTS1	160500	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H912CT	178540	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTSP25	172390	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
2H4CT	178510	150N	ITB
4H1318CT	178545	150N	
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H58CTR5	191022	150N	

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
4H58CTS1	170430	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H912CT	178540	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H912CTSP25	172390	150N	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

