

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient le conduit/tuyau ou le câble depuis les brides de la poutre

L'attache encliquetable à fermeture complète pivote à 360°

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
8EM24S1	179780	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	200N
16EM24	171740	Ressort acier	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N
20EM24	171800	Ressort acier	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N
24EM24	171960	Ressort acier	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Chargestatique
32EM24	173600	Ressort acier	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N
812EM24	160120	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N
12EM58S1	179820	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	200N
16EM58	171490	Ressort acier	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N
20EM58	171950	Ressort acier	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N
24EM58	171970	Ressort acier	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N
32EM58	173610	Ressort acier	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N
6EM58	171750	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	330N
812EM58	160130	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N
8EM58S1	179790	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm	200N
12EM912S1	179830	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm	200N
16EM912	173570	Ressort acier	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N
20EM912	173580	Ressort acier	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N
24EM912	173590	Ressort acier	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N
32EM912	173620	Ressort acier	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N
812EM912	160140	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N
8EM912S1	179800	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	200N


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Chargestatique
812EM1318	160075	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	330N
16EM1318	173745	Ressort acier	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm	330N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Certifications
8EM24S1	179780	
16EM24	171740	ITB
20EM24	171800	ITB
24EM24	171960	ITB
32EM24	173600	ITB
812EM24	160120	ITB
12EM58S1	179820	
16EM58	171490	ITB
20EM58	171950	ITB
24EM58	171970	ITB
32EM58	173610	ITB
6EM58	171750	
812EM58	160130	ITB
8EM58S1	179790	
12EM912S1	179830	

Référence catalogue	Référence article	Certifications
16EM912	173570	ITB
20EM912	173580	ITB
24EM912	173590	ITB
32EM912	173620	ITB
812EM912	160140	ITB
8EM912S1	179800	
812EM1318	160075	UL, cUL
16EM1318	173745	cUL, UL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

