

Attache de tige à bride H-Ti/T



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Supporte une tige filetée à partir des brides de la poutre

Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour


Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Type de trou	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique	Certifications
160000	160000	11 mm	Brut	2 - 3 mm	700N	ITB
M6Ti4	174810	6 mm	Fileté	2 - 3 mm	700N	ITB
M8Ti4	174900	8 mm	Fileté	2 - 3 mm	700N	ITB

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Type de trou	Épaisseur de bride (FT)	Chargestatique	Certifications
160010	160010	11 mm	Brut	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	10 mm	Fileté	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Fileté	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24R5	191024	6 mm	Fileté	3 - 8 mm	900N	
M8TI24	174910	8 mm	Fileté	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Fileté	8 - 14 mm	900N	ITB
M6TI58	174830	6 mm	Fileté	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Fileté	8 - 14 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Brut	8 - 14 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Brut	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	10 mm	Fileté	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI912	174840	6 mm	Fileté	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Fileté	14 - 20 mm	900N	ITB

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

