

Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d'autres applications à partir des brides de poutre

L'embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire

Comprends différents points et méthode de fixation permettant ainsi de réduire le nombre d'articles à commander

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille du piquet (RS)	Diamètre de vis (Sc)
EM24SM	170530	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16	160440	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille du piquet (RS)	Diamètre de vis (Sc)
EM24SM16SP10	172220	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SS1	179750	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	6
EM58SM	172060	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16	160450	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16SP10	172230	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SMS1	179760	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	6
EM1318SM	171855	Ressort acier	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	6
EM912SM	171850	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SS1	179770	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	6
EM912SM16	160460	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Charge statique 3 (F3)	Certifications
EM24SM	170530	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM24SM16	160440	16mm	450N	330N	110N	
EM24SM16SP10	172220	16mm	450N	330N	110N	
EM24SS1	179750	11mm	200N	200N	110N	
EM58SM	172060	11mm	450N	330N	110N	ITB

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Charge statique 3 (F3)	Certifications
EM58SM16	160450	16mm	450N	330N	110N	
EM58SM16SP10	172230	16mm	450N	330N	110N	
EM58SMS1	179760	11mm	200N	200N	110N	
EM1318SM	171855	11mm	450N	330N	110N	UL, cUL
EM912SM	171850	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM912SS1	179770	11mm	200N	200N	110N	
EM912SM16	160460	16mm	450N	330N	110N	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

