

Attache de câble sur tige filetée/câble NM



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient le câble sous gaine non métallique avec mise à la terre

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et efficace

Clip multifonction amélioré, compatible avec plus de tailles de tige filetée, permettant d'optimiser l'inventaire et de réduire le nombre de références en stock

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride	Diamètre extérieur	Taille du piquet
RMX4Z34	171096	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3.9 - 9.5 mm	7 - 8 mm	4, 6, 8, 10

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de fil
RMX4Z34	171096	3.9 - 4.8 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les assemblages peuvent être soutenus depuis la plupart des structures principales et secondaires.

Les pièces 4Z installées sur une tige lisse de 3/8" (M10) dans la direction F2 a une charge statique nominale de 15 lb (67 N).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

