

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige fileté M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Noir
Finition:	Électro-galvanisé
Température:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
MFD015	586001	Acier, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019	586002	Acier, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025	586003	Acier, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031	586004	Acier, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037	586005	Acier, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044	586006	Acier, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050	586007	Acier, EPDM-SBR Rubber	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058	586008	Acier, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm
MFD068	586009	Acier, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm
MFD078	586010	Acier, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088	586011	Acier, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm
MFD098	586012	Acier, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108	586013	Acier, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118	586014	Acier, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128	586015	Acier, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138	586016	Acier, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148	586017	Acier, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm
MFD160	586018	Acier, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
MFD170	586019	Acier, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm
MFD200	586020	Acier, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm
MFD215	586021	Acier, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225	586022	Acier, EPDM-SBR Rubber	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm
MFD250	586023	Acier, EPDM-SBR Rubber	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm
MFD275	586024	Acier, EPDM-SBR Rubber	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm
MFD319	586025	Acier, EPDM-SBR Rubber	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFD015	586001	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	1 mm	6	22mm	1000N
MFD031	586004	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	1 mm	6	22mm	1000N
MFD044	586006	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD068	586009	1.25 mm	6	32mm	1500N

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFD078	586010	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD088	586011	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD118	586014	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD215	586021	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	2.5 mm	6	37mm	4000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

