

# nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

## SPÉCIFICATIONS

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Diamètre du câble métallique:</b>           | 1.5 mm                           |
| <b>Facteur de sécurité de charge statique:</b> | 5:1                              |
| <b>Matériau:</b>                               | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Longueur du câble métallique | A       | B       | C      | Charge statique |
|---------------------|-------------------|------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|
| SLD15L2S            | 195935            | 2m                           | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N            |
| SLD15L5S            | 195940            | 5m                           | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N            |
| SLD15L10S           | 195945            | 10m                          | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N            |


**Largeur (W):** 12.7 mm

**Hauteur (H):** 19 mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Câble et embout crochet en acier inoxydable 316 (1.4401).

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

