

# nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier

Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier

Embout spécial à ressort se fixe dans le montant vertical du bac acier

Concept innovant protégeant le câble des bords tranchant des bacs acier, réduisant le risque de coupure du câble

## SPÉCIFICATIONS

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Facteur de sécurité de charge statique:</b> | 5:1               |
| <b>Finition:</b>                               | Électro-galvanisé |
| <b>Conformité:</b>                             | SMACNA HVAC-DCS   |

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Diamètre du câble métallique | Longueur du câble métallique | Épaisseur de la tôle d'acier | A |
|---------------------|-------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
|---------------------|-------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|

|           |        |                                          |        |    |            |        |
|-----------|--------|------------------------------------------|--------|----|------------|--------|
| SLK15L1DH | 196676 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 1.5 mm | 1m | 1.5 mm Max | 9.2 mm |
| SLK15L2DH | 196677 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 1.5 mm | 2m | 1.5 mm Max | 9.2 mm |
| SLK15L3DH | 196504 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 1.5 mm | 3m | 1.5 mm Max | 9.2 mm |
| SLK2L3DH  | 196532 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 2 mm   | 3m | 1.5 mm Max | 9.2 mm |
| SLK2L5DH  | 196533 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 2 mm   | 5m | 1.5 mm Max | 9.2 mm |
| SLK2L7DH  | 196534 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 2 mm   | 7m | 1.5 mm Max | 9.2 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | Charge statique |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| SLK15L1DH           | 196676            | 8 mm                | 195N            |
| SLK15L2DH           | 196677            | 8 mm                | 195N            |
| SLK15L3DH           | 196504            | 8 mm                | 195N            |
| SLK2L3DH            | 196532            | 8 mm                | 440N            |
| SLK2L5DH            | 196533            | 8 mm                | 440N            |
| SLK2L7DH            | 196534            | 8 mm                | 440N            |

**Épaisseur (T):** 12.5 mm

**Largeur (W):** 19 mm

**Hauteur (H):** 55 mm


**Angle (a):** 90 ° Max

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Charge indiquée valable uniquement si le bac acier peut lui aussi supporter cette charge.

Vérifiez avec le fournisseur la charge applicable des bacs acier utilisés.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

