

# nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d'ancrage



#### **FONCTIONS**

Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d'ancrage fournie par fischerwerke GmbH &Co. KG

Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré

Aucun outil spécial n'est requis

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

# SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre du foret: 6mm

Profondeur du trou percé: 31mm

**Finition:** Électro-galvanisé


**Profondeur d'encastrement:** 25 mm Min

Table 1/2							
Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Hauteur (H)	
SLK2L3WA6	196735	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	54mm	55 mm	
SLK15L2WA6	196671	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Hauteur (H)
SLK2L2WA6	196734	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	2m	54mm	55 mm
SLK15L3WA6	196672	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	54mm	55 mm

Table 2/2							
Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique		
SLK2L3WA6	196735	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N		
SLK15L2WA6	196671	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N		
SLK2L2WA6	196734	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N		
SLK15L3WA6	196672	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N		

#### **DIAGRAMMES**



### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

# **North America**

+1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support

#### Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

# **Europe**

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO

N ILSCO SCHROFF TRACHTE

