

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout fileté



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté

Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

SPÉCIFICATIONS

Diamètre du câble métallique:	2 mm
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur du câble métallique	Taille du piquet (RS)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

SLS2L2SEM8	196756	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2m	8	45mm	270N
SLS2L3SEM8	196757	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3m	8	45mm	270N

Taille du slot (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Taille de trou (HS): 8 - 10 mm

Largeur (W): 16 mm

Hauteur 2 (H2): 43.5mm

Hauteur 1 (H1): 53mm

Taille du filetage (TS): M8


Épaisseur (T): 4 mm Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

